



Neaustinės medžiagos ritinys 0,14×15 m, Panaudojimo sritys: UNI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084382 UNI
GTIN	2050001710673
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus **ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui.** Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir **tinka beveik visiems chemikalams sugerti.** Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. **Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį.** Produktai su užrašu **OIL** sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu **UNI** sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).

Rulonai iš **tvirtos, trigubos medžiagos ir 100% nesiveliantys.** Rulonas **triskart sulenkiamas** (13 / 14 / 13 cm išilgai perforuotas) ir **transportuojamas kartoninėje dėžutėje.** Skersinis perforavimas kas 50 cm.

Techninis aprašymas

Panaudojimo sritys	UNI
Spalva	pilka
maksimalus sugėrimo kiekis	24 l

Komplektas vnt. / dėžutėje	1
Produkto rūšis	Tvarsčių vilna