



## Indikatorinis vidmatis, plieninis, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 18-35mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435040 18-35
GTIN	2050001047946
Produktų klasė	46F

### Aprašymas

#### Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų  $\varnothing$  nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

#### Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių  $\varnothing$ , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

#### Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

### Techninis aprašymas

Matavimo diskų kiekis	2
Matavimo gylis	110 mm
Liestukų skaičius	9
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 35 mm
Centravimo lėkštelės plotis	14,8 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60
KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo Ø 24 mm	435094 24
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 18 – 35 Storis 0,5 mm	435107 0,5

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 32 mm	435084 32
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 22 mm	435084 22
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 20 mm	435084 20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm	484030 19
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 30 mm	435094 30
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 28 mm	435084 28
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 18 mm	435084 18
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 20 mm	435094 20
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 18 – 35 Storis 1 mm	435107 1
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 24 mm	435084 24
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 26 mm	435084 26
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo Ø 18 mm	435094 18
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo Ø 28 mm	435094 28
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo Ø 32 mm	435094 32
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmPlienas Matavimo Ø 30 mm	435084 30
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo Ø 22 mm	435094 22
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo Ø 26 mm	435094 26
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo Ø 34 mm	435094 34
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmPlienas Matavimo Ø 34 mm	435084 34