



## Kėlimų skaitiklis su raktu



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	470100
GTIN	4045197235046
Produktų klasė	42H

### Aprašymas

#### Modelis:

Šešiaženklis skaičiavimo mechanizmas su abiejose pusėse esančiomis ašimis judesiu pagal laikrodžio rodyklę. Nulį galima nustatyti perkeltant raktą iš kairės į dešinę. Pavaros velenas abiejose pusėse išsikiša, jungimo svirtį ant veleno galima reguliuoti. 5 mm Ø varančioji ašis, skaitmenų aukštis 4,5 mm, korpusas padengtas atspariu smūgiams laku.

#### Paskirtis:

Mašinų ir metalo pramonėje – ant žirklių, iškirtimo štampu, presų, pakavimo mašinų, automatų ir t. t.

Pakėlimai maksimaliai: 500 min<sup>-1</sup>

Kėlimo amplitudė minimaliai – maksimaliai: 32 - 60 laipsniai

Plotis: 70 mm

Aukštis: 60 mm

Ilgis: 28 mm

### Techninis aprašymas

Aukštis	60 mm
Kėlimo amplitudė minimaliai – maksimaliai	32 - 60 laipsniai
Plotis	70 mm
Pakėlimai maksimaliai	500 min <sup>-1</sup>

Ilgis	28 mm
Skaitmenų aukštis	4,5 mm
varančiosios ašies Ø	5 mm
Produkto rūšis	Pakėlimų skaitiklis

---

## Priedai

Nulinės padėties raktas	470150
-------------------------	--------