

**FLEX****Bazinis prietaisas suvirinimo siūlėms šlifuoti, Tipas: LLK1503****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Produktų klasė	03S

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas akumulatoriaus bazinis variklis TRINOXFLEX 18 V metalinių paviršių apdirbimui.

- **Efektyvus, didelės apkrovos atlaikantis variklis.**
- **Unikalus įrankio tvirtinimas su greita mova gali pakeisti keturis sistemos priedus, skirtus satinavimui, juostiniam vamzdžių šlifavimui, šlifavimui juostiniu ar suvirinimo siūlių šlifuokliu.**

**Tiekimo sudėtis:**

**Versija be priedų**, įskaitant 2 × 18 V / 5,0 Ah akumulatorius, įkroviklį ir L-Boxx® 238.

**Pastaba:**

Tinkamus pjovimo diskus rasite ir toliau bei Nr. 566994 ir Nr. 566996.

Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Naudojama galia: 1200 W

maksimalus sūkių skaičius: 1500 - 4700 min<sup>-1</sup>

maksimalus disko Ø: 152 mm

Svoris: 3,4 kg

**Techninis aprašymas**

Svoris	3,4 kg
--------	--------

maksimalus disko Ø	152 mm
maksimalus sūkių skaičius	1500 - 4700 min <sup>-1</sup>
Naudojama galia	1200 W
Gamintojo pavadinimas	LLK1503
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Suvirinimo siūlių šlifuoכלis

## Priedai

Kompaktiškas diskas RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Grūdėtumo palyginimas 50	566994 50
Kompaktiškas diskas D × T × H (mm) Grūdėtumo palyginimas 280	566996 280
Kompaktiškas diskas D × T × H (mm) Grūdėtumo palyginimas 180	566996 180
Kompaktiškas diskas RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Grūdėtumo palyginimas 100	566994 100
Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC