



Indikatorinis vidmatis, plieninis, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 35-60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435040 35-60
GTIN	2050001047953
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis	180 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 60 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Liestukų skaičius	6
Matavimo diskų kiekis	3
Centravimo lėkštelės plotis	28 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60
KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60

Priedai

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 49 mm	435085 49
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 39 mm	435095 39
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 49 mm	435095 49
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 39 mm	435085 39

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 1 mm	435108 1
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm Plienas Matavimo Ø 59 mm	435085 59
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm HM Matavimo Ø 54 mm	435095 54
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm Plienas Matavimo Ø 54 mm	435085 54
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm HM Matavimo Ø 44 mm	435095 44
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm HM Matavimo Ø 59 mm	435095 59
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 0,5 mm	435108 0,5
Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm Plienas Matavimo Ø 35 mm	435085 35
	434322 12,5

Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm Plienas Matavimo Ø 44 mm	435085 44
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mm HM Matavimo Ø 35 mm	435095 35