

HOLEX**Dvipolis įtampos matuoklis, Prietaiso tipas: LED****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 473120 LED |
| GTIN | 4045197554253 |
| Produktų klasė | 42I |

Aprašymas**Modelis:**

Dvikomponentis plastikinis korpusas su 2 tikrinimo rankenomis. Įmontuotas šviesos diodų šviestuvai, tikrinimo rankenų laikiklis valdymui viena ranka, automatinis testas veikimui tikrinti. Automatinis matavimo sričių parinkimas.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrū iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, laidininkų ir poliškumo tikrinimui.

Standartas:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR3, apsauginiai gaubtai.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Sukamojo lauko krypties tikrinimas | taip |
| Indikatorius | LED šviesos diodas |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Srovės pratekėjimo tikrinimas | garsinis / LED |
| Gamintojo pavadinimas | LED šviesos diodas |
| Viršįtampio kategorija | III KAT., 1 000 V, IV KAT., 600 V |
| Rodmenų diapazonas AC | 12 - 400 V |
| Rodmenų diapazonas DC | 12 - 690 V |
| Matavimo vietų apšvietimas | taip |
| IP apsaugos klasė | IP 64 |
| Kalibravimas | I1 |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Rheinland |
| Baterijų kiekis | 2 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Srovės tiekimas | 2x Nr. 081551 dyd. LR3 |
| Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |

Paslaugos

| | |
|--|----------|
| Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S | 027120 S |
| DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S | 027160 S |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|