



## Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis, Tipas: T2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474012 T2
GTIN	4029547011696
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

Greitas, belaidis matavimas net ir per atstumą.

- **Indikatorius: min. / maks. vertės**
- **Ribinių verčių kontrolė vaizdo ir garso perspėjimo signalu.**
- **Mažas ir patogus, su apšviestu ekranu.**
- **Greitas matavimas: 2 matavimai / s.**

Realus matavimo taškų žymėjimas **2 taškų lazeriu.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

#### Priedai pasirinktinai:

Apsauginis krepšys Nr. 474029.

### Techninis aprašymas

Leistina paklaida (nuo 0,1 iki 400 °C)	$\pm 1,5$ arba $\pm 1,5$ % nuo matavimo vertės °C
Optika	12 : 1

Leistina paklaida (nuo -30 iki 0 °C)	±2 arba ±2 % nuo matavimo vertės °C
Svoris	200 g
Ilgis	75 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	-30 - 400 °C
Nustatomas emisijos koeficientas	0,1 - 1
Plotis	38 mm
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba	0,1 °C
Aukštis	190 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	I5
Produkto rūšis	Temperatūros matavimo prietaisas

## Paslaugos

Kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A
---	----------

## Priedai

Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas OF	474120 OF
Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas EF	474120 EF
Odinis apsauginis dėklas	474029