



## Indikatorinis vidmatis, plieninis, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 50-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435040 50-100
GTIN	2050001047977
Produktų klasė	46F

### Aprašymas

#### Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų  $\varnothing$  nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

#### Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių  $\varnothing$ , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

#### Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

### Techninis aprašymas

Matavimo diskų kiekis	3
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Matavimo gylis	180 mm
Liestukų skaičius	11
Centravimo lėkštelės plotis	45 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 160 mm	023210 160
--	------------

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 55 mm	435096 55
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 90 mm	435096 90
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 0,5 mm	435109 0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienai Matavimo Ø 75 mm	435086 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 60 mm	435096 60
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 65 mm	435096 65
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 85 mm	435096 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 85 mm	435086 85
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 65 mm	435086 65
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 55 mm	435086 55
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 70 mm	435086 70
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 95 mm	435086 95
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 50 mm	435086 50
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 1 mm	435109 1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 90 mm	435086 90
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 100 mm	435086 100
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 70 mm	435096 70
Matavimo gylgio ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 95 mm	435096 95
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 100 mm	435096 100
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 60 mm	435086 60
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 80 mm	435096 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 75 mm	435096 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 50 mm	435096 50
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 80 mm	435086 80
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5