

**HOLEX****Dvipolis įtampos matuoklis, Prietaiso tipas: LCD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Produktų klasė	42I

**Aprašymas****Modelis:**

Dvikomponentis plastikinis korpusas su 2 tikrinimo rankenomis. Įmontuotas šviesos diodų šviestuvas, tikrinimo rankenų laikiklis valdymui viena ranka, automatinis testas veikimui tikrinti. Automatinis matavimo sričių parinkimas.

**Funkcija:**

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, laidininkų ir poliškumo tikrinimui.

**Standartas:**

**IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR3, apsauginiai gaubtai.

**Techninis aprašymas**

Sukamojo lauko krypties tikrinimas	taip
Rodmenų diapazonas DC	6 - 690 V

Matavimo vietų apšvietimas	taip
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Indikatorius	LCD
Rodmenų diapazonas AC	6 - 400 V
Gamintojo pavadinimas	LCD
Srovės pratekėjimo tikrinimas	garso / skystųjų kristalų
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
IP apsaugos klasė	IP 64
Kalibravimas	I1
saugumo sertifikatas	GS TÜV Rheinland
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2x Nr. 081551 dyd. LR3
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

## Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkkS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------