



## Tikslus laikrodis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 5/40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	433400 5/40
GTIN	2050001749307
Produktų klasė	46C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas.

Labai tikslus modelis.

Svarbiausių detalių lizdai iš **nerūdijančiojo plieno**.

Centrinė rodyklė **skirta 1/1000 mm skalei**.

Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.

Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.

**Kokybiška apsauga nuo smūgių užtikrina ypatingą patvarumą.**

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

### Techninis aprašymas

Korpuso Ø	40 mm
Kalibravimas	C2

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,2 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 mm
Matavimo jėga	1 - 1,5 N
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	10 μm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	023020 5
DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Išorinis indikatoriaus žiedas Tipas 40	432020 40

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 40 mm	434835 40
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1

Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Indikatoriaus stiklas Tipas 40	432010 40
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20