

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm, Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434020 12,5

GTIN

4059192014308

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu (12 mm), ryškiu LCD ekranu. Dėl Reference sistemos įjungus iškart galima matuoti. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, Preset (išankstinis matmenų nustatymas), matavimo krypties pakeitimas, Auto-Off (pasirinktinai). Lock funkcija: Klaviatūros užraktas nuo atsitiktinių mygtukų paspaudimo. IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	28 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Kalibravimas	C1
Korpuso Ø	60 mm
Matavimo jėga	0,5 – 1 N
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 52
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Nulenkiamas liestukas	434912

Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Vielos kėliklis Ilgis 500 mm	434930 500
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Lenktas indikatorius laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Lenktas indikatorius laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50

Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Vielos kėliklis Ilgis 140 mm	434930 140
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2