

Mahr**Skaitmeninis indikatorius IP54 Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434316 12,5 |
| GTIN | 4059192014582 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Nuo vandens ir dulkių apsaugotas modelis IP 54.**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm |
| Kalibravimas | C1 |
| Jungiamojo antgalio \varnothing h6 | 8 mm |
| Korpuso storis | 35 mm |
| Korpuso \varnothing | 58 mm |
| Matavimo jėga | 0,65-0,90 N |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,00002 in |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 mm |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2450 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,004 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Produkto rūšis | Indikatorius |

Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

023000 12,5

023010 12,5

DAkKS kalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo
intervalas 12,5 mm

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2 | 498940 D2 |
| Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas | 498975 |
| Siųstuvas Tipas S4E | 498966 S4E |
| Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas | 498965 |
| Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2 | 498940 R2 |
| Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2 | 498940 USB2 |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450 | 081560 CR2450 |