

Mahr**Skaitmeninis indikatorius i-wi Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434324 12,5
GTIN	4059192014650
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija: Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.
Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktorai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Dinaminės matavimo funkcijos (MAX / MIN): apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.

Su **integruota radijo sistema i-wi** paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Korpuso storis	35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Korpuso Ø	58 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	0,65-0,90 N
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28

Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK