



Efektyvi pjovimo alyva be chloro Alpha 93, Turinys: 20l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084210 20
GTIN	2050000971884
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).

Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai.**

Paskirtis:

Universali **pjovimui** (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei **formos** keitimui. Būtina apdorojant **sunkiai perpjaujamus medžiagas**, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinis, titaną ir pan. Idealiai tinka **spalvotiesiems metalams.**

Tinka ir tepimui mažais kiekiais, nes sudėtyje nėra mineralinės alyvos.

Techninis aprašymas

Kinematinė klampa	30 mm ² /s
Modelis	Kanistras

Užsiliepsnoj. temperat.	> 180 °C
Spalva	gintaro spalvos
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	20 l
Produkto rūšis	Pjovimo alyva / šlifavimo alyva