

Mahr**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434310 12,5

GTIN

4059192014391

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svertimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Korpuso storis	35 mm
Matavimo jėga	0,65-0,90 N
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Korpuso \varnothing	58 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Siųstuvai Tipas S4E	498966 S4E
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3

Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4