

## Mitutoyo

### Skaitmeninis absoliučiujų matavimų indikatorius IP66, Matavimo intervalas: 5mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	434410 5
GTIN	4946368554242
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Praktiškas, universalus ir tvirtas skaitmeninis indikatorius su integruota leistinos paklaidos indikacija (su arba be matavimo vertės). Dėl siauros konstrukcijos ypač tinka montuoti į įrenginius siaurose erdvėse. Nuskaitant matavimo vertes, ekraną galima iš abiejų pusių pasukti 180° kampu. **Trumpam sujungus Digimatic laidus 1 ir 6 galima nustatyti vieną ar kelis indikatorius į pradinę nulinę padėtį arba iškviešti išankstinio nustatymo vertes.**

Nuskaitymas iš viršaus

##### Funkcija:

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

##### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

##### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498428, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

#### Techninis aprašymas

Plotis	35 mm
--------	-------

Matavimo jėga	2,0 N
Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Ilgis	116,5 mm
Gylis	44,3 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 mm
IP apsaugos klasė	IP 66
Padalos vertė, pasirenkama	0,01/0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498428 USB2

Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Prijungimo kabelis Tipas D2	498428 D2
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Prijungimo kabelis Tipas D1	498428 D1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Lenktas indikatorius laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2

Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Nulenkiamas liestukas	434912
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15

Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14