

Mahr**Skaitmeninis indikatorius IP54 Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434316 25
GTIN	4059192014599
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Nuo vandens ir dulkių apsaugotas modelis IP 54.**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	35 mm
Matavimo jėga	0,65-1,15 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Korpuso Ø	58 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm

023000 30

023010 100

DAkks kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo
intervalas 100 mm

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2450

081560 CR2450

Siųstuvas Tipas S4E

498966 S4E

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498975

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2

498940 R2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas
USB2

498940 USB2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2

498940 D2

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498965