

HOLEX**Bekontaktis įtampos matuoklis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473010
GTIN	4045197554239
Produktų klasė	42I

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas, dviejų komponentų plastikinis korpusas su integruotu LED žibintuvėliu. Galas su optiniu įtampos indikatoriumi, spalvos pasikeitimas (iš žalios į raudoną), papildomai garso signalas. Lengva transportuoti, telpa į bet kokią krepšį.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Bekontaktis laidų su įtampa atpažinimas, pvz.: kabeliuose, kištukiniuose lizduose, paskirstymo dėžėse ir t. t.

Standartas:

IEC/EN 61010-1.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR3.

Techninis aprašymas

Rodmenų diapazonas AC	50 - 1000 V
IP apsaugos klasė	IP 40
Viršįtampos kategorija	IV KAT. / 1000 V
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3