

Mitutoyo

Absoliučiąjį matavimų laikrodis solar Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su dideliu LCD ekranu. Maitinimas efektyviomis saulės baterijomis kartu naudojant ir super kondensatorių. Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje (origin), matavimo krypties pakeitimas (\pm).

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

IP apsaugos klasė: IP 42

Kalibravimas: C1

Leistina paklaida: 0,003 mm

Matavimo jėga: $\leq 1,5$ N

Jungiamojo antgalio \varnothing h6: 8 mm

Korpuso \varnothing : 59 mm

Korpuso storis: 29,2 mm

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Korpuso Ø	59 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	≤1,5 N
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Korpuso storis	29,2 mm
Leistina paklaida	0,003 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013210 12,5
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5
Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

DAkKS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo
intervalas 12,5 mm

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2