



## Indikatorinis vidmatis, plieninis, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 160-290mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Produktų klasė	46F

### Aprašymas

#### Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų  $\varnothing$  nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

#### Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių  $\varnothing$ , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

#### Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

### Techninis aprašymas

Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Liestukų skaičius	7
Matavimo diskų kiekis	4
Matavimo gylis	230 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	160 - 290 mm
Centravimo lėkštelės plotis	120 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 800 mm	023210 800
--	------------

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm	484030 175
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 90-300	439914 90-300
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10

Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 250/10 $\mu\text{m}$	434674 250/10
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 25/0,5 $\mu\text{m}$	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 200 mm	484030 200
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 130/5 $\mu\text{m}$	434674 130/5