

Mahr**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434310 25

GTIN

4059192014407

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	35 mm
Korpuso Ø	58 mm
Matavimo jėga	0,65-1,15 N
Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
DAkkS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Siūstuvai Tipas S4E	498966 S4E
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Nulenkiamas liestukas	434912
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100

Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40