

Mahr**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434024 12,5
GTIN	4059192014322
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu (12 mm), ryškiu LCD ekranu. Dėl Reference sistemos įjungus iškart galima matuoti. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, Preset (išankstinis matmenų nustatymas), matavimo krypties pakeitimas, Auto-Off (pasirinktinai). Lock funkcija: Klaviatūros užraktas nuo atsitiktinių mygtukų paspaudimo. IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Kalibravimas	C1
Korpuso storis	28 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Matavimo jėga	0,5 – 1 N
Korpuso Ø	60 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
IP apsaugos klasė	IP 52
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Siūstuvai Tipas S4E	498966 S4E
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Lenktas indikatorius laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Lenktas indikatorius laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Nulenkiamas liestukas	434912
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Vielos kėliklis Ilgis 500 mm	434930 500
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Vielos kėliklis Ilgis 140 mm	434930 140
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2

Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50