

BENNING**Matavimo laidai, Matavimo antgalio Ø: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473308 4
GTIN	4014651441453
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

KAT III 1000 V / KAT IV 600 V (su apsauginiais dangteliais), KAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių).

Matavimo laidai iš 2 dalių, raudonas / juodas, matavimo laido Ø = 4 mm.

Matavimo zondo ilgis 18 mm.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tinka:

Multimetras Nr. 473300; 473305 ir Nr. 473320 dyd. izoliacijos varžos matuokliai Nr. 473420.

Techninis aprašymas

Viršįtampio kategorija	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (su apsauginiais dangteliais); CAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių)
Matavimo antgalio Ø	4 mm
Matavimo laido Ø	4 mm
Laido ilgis	1,4 m

Produkto rūšis

Matavimo laidas