

## Mitutoyo

### Skaitmeninis absoliučiujų matavimų indikatorius IP66, Matavimo intervalas: 12,5mm



#### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434410 12,5   |
| GTIN             | 4946368554204 |
| Produktų klasė   | 44A           |

#### Aprašymas

##### Modelis:

Praktiškas, universalus ir tvirtas skaitmeninis indikatorius su integruota leistinos paklaidos indikacija (su arba be matavimo vertės). Dėl siauros konstrukcijos ypač tinka montuoti į įrenginius siaurose erdvėse. Nuskaitant matavimo vertes, ekraną galima iš abiejų pusių pasukti 180° kampu. **Trumpam sujungus Digimatic laidus 1 ir 6 galima nustatyti vieną ar kelis indikatorius į pradinę nulinę padėtį arba iškviešti išankstinio nustatymo vertes.** Nuskaitymas iš priekio.

##### Funkcija:

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

##### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

##### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498428, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

#### Techninis aprašymas

|       |        |
|-------|--------|
| Ilgis | 142 mm |
|-------|--------|

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Jungiamojo antgalio Ø h6                       | 8 mm                                  |
| Matavimo jėga                                  | 2,5 N                                 |
| Matavimo ribos (diapazonas)                    | 12,5 mm                               |
| Kalibravimas                                   | C1                                    |
| Plotis   | 35 mm                                 |
| Gylis  | 25 mm                                 |
| IP apsaugos klasė                              | IP 66                                 |
| Padalos vertė, pasirenkama                     | 0,01/0,001 mm                         |
| Baterijų kiekis                                | 1                                     |
| Įmontuotų baterijų Nr.                         | 081560 357                            |
| Maitinimas                                     | Baterijos                             |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,003 mm                              |
| Norma  | Gamykliniai standartai                |
| Sąsaja   | USB sąsaja                            |
| Sąsaja   | Digimatic sąsaja                      |
| Matavimo verčių fiksavimas                     | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| Matavimo prietaisai                            | skaitmeninis                          |
| Produkto rūšis                                 | Indikatorius                          |

## Paslaugos

|   |             |
|---|-------------|
| DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023010 12,5 |
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm      | 023000 12,5 |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Plieninis liestukas Tipas 18/5             | 434900 18/5 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 80 mm | 434920 80   |

|  |              |
|--|--------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 14                             | 434910 14    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm                 | 434920 30    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/5                           | 434910 18/5  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm                 | 434920 50    |
| Plieninis liestukas Tipas 11                               | 434900 11    |
| Plieninis liestukas Tipas 15                               | 434900 15    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/2                             | 434900 18/2  |
| Prijungimo kabelis Tipas USB2                              | 498428 USB2  |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434917 50    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 10                             | 434910 10    |
| Plieninis liestukas Tipas 10                               | 434900 10    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm                 | 434920 90    |
| Plieninis liestukas Tipas 11/25                            | 434900 11/25 |
| Plieninis liestukas Tipas 16                               | 434900 16    |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434918 25    |
| Plieninis liestukas Tipas 13                               | 434900 13    |
| Prijungimo kabelis Tipas D1                                | 498428 D1    |
| Plieninis liestukas Tipas 28                               | 434900 28    |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434918 50    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/3                             | 434900 18/3  |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/1                           | 434910 18/1  |
| Plieninis liestukas Tipas 11/20                            | 434900 11/20 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/3                           | 434910 18/3  |
| Plieninis liestukas Tipas 14                               | 434900 14    |
| Rubino antgalis Tipas 2                                    | 434915 2     |
| Plieninis liestukas Tipas 11/30                            | 434900 11/30 |
| Plieninis liestukas Tipas 12                               | 434900 12    |
| Plieninis liestukas Tipas 30/10                            | 434900 30/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/35                            | 434900 11/35 |

|  |              |
|--|--------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/6                                 | 434910 18/6  |
| Plieninis liestukas Tipas 29/10                                  | 434900 29/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/15                                  | 434900 11/15 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm                       | 434920 10    |
| Plieninis liestukas Tipas 29/20                                  | 434900 29/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/6                                   | 434900 18/6  |
| Plieninis liestukas Tipas 14/15                                  | 434900 14/15 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/1                                   | 434900 18/1  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm                       | 434920 40    |
| Plieninis liestukas Tipas 14/20                                  | 434900 14/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/4                                   | 434900 18/4  |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/2                                 | 434910 18/2  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm                       | 434920 70    |
| Plieninis liestukas Tipas 20                                     | 434900 20    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm                       | 434920 20    |
| Nulenkiamas liestukas  | 434912       |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm                       | 434920 15    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm                       | 434920 60    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 11                                   | 434910 11    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 17                                   | 434910 17    |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357 | 081560 357   |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/4                                 | 434910 18/4  |
| Plieninis liestukas Tipas 14/30                                  | 434900 14/30 |
| Lenktas indikatorius laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm       | 434917 25    |
| Plieninis liestukas Tipas 2                                      | 434900 2     |
| Plieninis liestukas Tipas 17                                     | 434900 17    |
| Plieninis liestukas Tipas 14/40                                  | 434900 14/40 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 16                                   | 434910 16    |
| Plieninis liestukas Tipas 24                                     | 434900 24    |

|   |            |
|---|------------|
| Prijungimo kabelis Tipas D2                 | 498428 D2  |
| Plieninis liestukas Tipas 39                | 434900 39  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm | 434920 100 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 2               | 434910 2   |