

**Mitutoyo****Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 25mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	434090 25
GTIN	4946368131276
Produktų klasė	44A

## Aprašymas

### Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su nulinio taško rodmenimis bet kurioje padėtyje. Tvirtas metalinis korpusas, tiksliai įmontuota matavimo ašis. 20000 h nuolatinio veikimo su baterija.

### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

## Techninis aprašymas

Plotis	38 mm
Gylis	23 mm
Matavimo jėga	≤ 1,8 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Kalibravimas	C1

Ilgis	208 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Jungiamojo antgalio ilgis	40 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30

## Priedai

Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieningis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieningis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieningis liestukas Tipas 24	434900 24
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10

Nulenkiamas liestukas	434912
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Siūstuvai Tipas S1	498966 S1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39

Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28