



## Indikatorinis vidmatis, plieninis, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 280-510mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435040 280-510
GTIN	2050001039972
Produktų klasė	46F

### Aprašymas

#### Modelis:

Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų  $\emptyset$  nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

#### Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių  $\emptyset$ , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

#### Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

### Techninis aprašymas

Liestukų skaičius	7
Matavimo diskų kiekis	4
Matavimo gylis	400 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	280 - 510 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	1,5 µm
Centravimo lėkštelės plotis	156 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 800 mm	023210 800
--	------------

## Priedai

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 290 mm	484030 290
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000