



precizinis laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 1/58mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	433500 1/58
GTIN	4031452101676
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija. Tvirtas žalvario korpusas dengtas matiniu chromu. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Tvirtas modelis. Svarbiausių detalių tvirtinimo vietos iš brangakmenių. Centrinė rodyklė **1/1000 mm padaloms**. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,001 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,1 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	1 mm
Kalibravimas	C2

Matavimo jėga	1,3 - 1,6 N
Korpuso Ø	58 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	3 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	023020 5
DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 70 mm	434920 70
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Nulenkiamas liestukas	434912
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434835 58
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50

Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432010 58