

**Mahr****Skaitmeninis indikatorius i-wi Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434318 25
GTIN	4059192014544
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Absoliučioji funkcija:**

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

**Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

**Funkcija:**

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

## Techninis aprašymas

Korpuso storis	35 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,65-1,15 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

023010 100

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis  
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo  
intervalas 100 mm

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir  
skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas  
30 mm

023000 30

## Priedai

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK

498914 STICK

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas  
CR2450

081560 CR2450

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK

498912 STICK

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498975