

ALLURIS

Tikslusis rankinis tachometras, Tipas: CL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	471300 CL
GTIN	4260244680239
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Precizinis rankinis tachometras **tvirtu aliuminio slėginio liejinio**. Didelis skaitmeninis ekranas, paprastas valdymas. Ilgio ir greičio matavimas pasirenkamais tarptautiniais matavimo vienetais. **Lazerinis rankinis tachometras** bekontakčiams matavimams iki 4 m atstumu. Su multiimpulsiniu adapteriu (yra komplekte) **taip pat galima naudoti kontaktiniams** matavimams.

Paskirtis:

Sūkių skaičiaus matavimas: 0,1- 99999 aps./min⁻¹(mechaniškai iki 25000 aps./min⁻¹). **Greitis:** 0,1- 3810 m/min. **Ilgio matavimas:** 0,0- 99999 m **skaičiai:** 0- 99999

Tiekimo sudėtis:

Su 2 matavimo antgaliais, matavimo ratuku 6 colių, piltuvo formos antgaliu, ilginamuoju velenu, naudojimo instrukcija, apsauginiu dėklu, 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6. Papildomai su įsukamu adapteriu ir atspindinčiomis žymomis.

Priedai pasirinktinai:

Atspindinčios žymos Nr. 471315.

Techninis aprašymas

Matavimo atstumas (optiniam matavimui)	150 – 1500, maks. 4000 mm
Impulsų skaičius per sūkį (kontaktinis matavimas)	8 (su adapteriu)
Matavimo trukmė	1 s
Matavimo diskas apimčiai	6 in

Leistina paklaida	0,006 ($\pm 0,5$ digit) %
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	I2
Produkto rūšis	Rankinis tachometras

Paslaugos

Kalibravimas Tachometras / stroboskopas Tipas D	027900 D
DAkS kalibravimas Sūkių skaičiaus matuoklis Tipas D	027910 D

Priedai

Atspindinčių žymų rinkinys	35 vnt.	471315
----------------------------	---------	--------