

BENNING
Įtampos matuoklis DUSPOL[®], Prietaiso tipas: ANALOG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Produktų klasė	47A

Aprašymas
Modelis:

Dvipolis įtampos matuoklis su VDE kontrolės ženklu. Smūgiams atsparus, dulkėms ir vandeniui nepralaidus korpusas, su guma dengtais paėmimo paviršiais.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška). Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos ir poliškumo tikrinimui, **su apkrovos įjungimo funkcija (30 mA apsaugos nuo nuotėkio srovės aktyvinimas mygtuku)**. Leidžiama naudoti įtampai tikrinti **įrenginiuose iki 1000 V**. Tinka darbams fotoelektrinės energetikos / vėjo jėgainių ir hibridinių transporto priemonių srityse.

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Techninis aprašymas

Poliškumo tikrinimas	LED šviesos diodas
----------------------	--------------------

Indikatorius	Ritės indikacija (apšviesta) / šviesos diodas
Rodmenų diapazonas DC	12 - 1000 V
Gamintojo pavadinimas	ANALOG
Sukamojo lauko krypties tikrinimas	LCD
Vibruojamasis aliarmas	taip
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Rodmenų diapazonas AC	12 - 1000 V
Fazių tikrinimas	LCD
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	I1
elektros izoliacija	VDE 1000 V
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S