

ALLURIS

Tikslusis rankinis tachometras, Tipas: C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	471300 C
GTIN	4260244680222
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Precizinis rankinis tachometras **tvirtu aliuminio slėginio liejinio**. Didelis skaitmeninis ekranas, paprastas valdymas. Ilgio ir greičio matavimas pasirenkamais tarptautiniais matavimo vienetais. itin tikslus **kontaktinis tachometras** (60 impulsų / aps.). Ypač tinka lėtiems sūkių skaičiams matuoti.

Paskirtis:

Sūkių skaičiaus matavimas: 0,1- 99999 aps./min⁻¹(mechanišškai iki 25000 aps./min⁻¹). **Greitis:** 0,1- 3810 m/min. **Ilgio matavimas:** 0,0- 99999 m **skaičiai:** 0- 99999

Tiekimo sudėtis:

Su 2 matavimo antgaliais, matavimo ratuku 6 colių, piltuvo formos antgaliu, ilginamuoju velenu, naudojimo instrukcija, apsauginiu dėklu, 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6.

Priedai pasirinktinai:

Atspindinčios žymos Nr. 471315.

Techninis aprašymas

Impulsų skaičius per sūkį (kontaktinis matavimas)	60
Matavimo trukmė	1 s
Matavimo diskas apimčiai	6 in
Leistina paklaida	0,006 (±0,5 digit) %
Baterijų kiekis	2

Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	I2
Produkto rūšis	Rankinis tachometras

Paslaugos

Kalibravimas Tachometras / stroboskopas Tipas D	027900 D
---	----------

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Atspindinčių žymų rinkinys 35 vnt.	471315