

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434110 12,5
GTIN	7640125025651
Produktų klasė	46A

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas aliuminio korpusas su dideliu ekranu, 11 mm aukščio skaitmenys. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje** paprastam matavimo verčių palyginimui. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. **Išankstinis matmenų nustatymas (Preset)** bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertės. Mygtukai individualiam funkcijų pasirinkimui. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Matavimo jėga	0,65 – 0,9 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm

Kalibravimas	C1
Korpuso Ø	59,5 mm
Korpuso storis	32,9 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,01 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16

Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos 12,5 mm	434212 12,5
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17

Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4

Plieninis liestukas Tipas 29/20

434900 29/20