

HOLEX**Multimetras, Prietaiso tipas: 9917****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

473320 9917

GTIN

4045197554291

Produktų klasė

42I

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos formos dvikomponentis korpusas su guminiu apvalkalu. Didelis, lengvai nuskaitymas skaitmeninis ekranas su įjungiamu foniniu apšvietimu. Su automatiniu matavimo diapozono parinkimo (Auto Ranging) funkcija. Visi prietaisai su tikrinimo antgalių laikikliu, skirtu valdyti viena ranka, su pastatymo atrama.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su daugybe funkcijų.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis (dyd. 960, 2 vnt., dyd. 9917, 1 vnt.), matavimo kabeliai Nr. 473328 dyd. 2. Temperatūros jutiklis, sandarinimo dangteliai ir nešiojimo krepšys.

Techninis aprašymas

Dažnis	0,001 Hz – 9,9 MHz
Rodmenų apimtis	4000
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 600 V; III KAT., 1000 V
Kintamoji srovė AC	0,1 μ A – 10 A
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 1000 V
Pagrindinis tikslumas	1,5 %
Nuolatinė srovė DC	0,1 μ A – 10 A
IP apsaugos klasė	IP 67
Diodų patikra	taip
Varža	0,1 Ω – 40 M Ω
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 1000 V
Garsinis laidumo testas	taip
Matavimo būdas	RMS
Gamintojo pavadinimas	9917
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Temperatūra	-20 - 760 °C
Talpa	1 pF – 200 μ F
Automatinis išjungimas	taip
Kalibravimas	I3
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	Nr. 081556 dyd. 6LR61
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

Kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3

027000 3

027010 3

DAkS kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų
skaičius po kablelio 3

Priedai

Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 2 mm

473328 2