



## Tikslus laikroдинis indikatorius IP53, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 1/58mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	433600 1/58
GTIN	4031452100549
Produktų klasė	46C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikroдинio mechanizmo stiklas nedūžtantis.

Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas.

Labai tikslus modelis.

Svarbiausių detalių lizdai iš **nerūdijančiojo plieno**.

Centrinė rodyklė **skirta 1/1000 mm skalei**.

Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.

Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.

**Nuo smūgių ir drėgmės apsaugotas precizinis laikroдинis indikatorius.**

#### Funkcija:

IP53: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

### Techninis aprašymas

Kalibravimas	C2
Matavimo ribos (diapazonas)	1 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,2 mm
Matavimo jėga	1,3 - 1,8 N
Norma	Gamykliniai standartai
IP apsaugos klasė	IP 53
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	5 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	023020 5

## Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 40 mm	434920 40
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6

Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2

Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Indikatoriaus stiklas hermetiškam indikatoriui Tipas 40	432030 40
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4