



TESA

Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434261 12,5
GTIN	7630041111187
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su kombinuotu skalės ir skaitmenų ekranu (skaitmenų aukštis 10 mm) bei mechaninėmis tolerancijos rodyklėmis.

Funkcija:

Automatinis išsijungimas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiamo skaičiavimo kryptis. Galima užblokuoti klaviatūrą.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	$\leq 2 \text{ N}$
Kalibravimas	C1
Korpuso Ø	57 mm

Korpuso storis	27 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Leistina paklaida	0,008 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 878
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434261-12,5>