

**Skaitmeninis indikatorius i-wi Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434312 12,5

GTIN

4059192014438

Produktų klasė

43A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Absoliučioji funkcija:**

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

**Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Su **integruota radijo sistema i-wi** paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.

**Funkcija:**

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

## Techninis aprašymas

Korpuso Ø	58 mm
Korpuso storis	35 mm
Matavimo jėga	0,65-0,90 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Kalibravimas	C1
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

023000 12,5

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

DAkS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

023010 12,5

## Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 2

434910 2

Plieninis liestukas Tipas 12

434900 12

Kietlydinio liestukas Tipas 11

434910 11

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm

434920 15

Plieninis liestukas Tipas 14/30

434900 14/30

Plieninis liestukas Tipas 11

434900 11

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm

434920 60

Kietlydinio liestukas Tipas 10

434910 10

Plieninis liestukas Tipas 18/5

434900 18/5

Plieninis liestukas Tipas 14/15

434900 14/15

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm

434920 40

Rubino antgalis Tipas 2

434915 2

Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm

434918 25

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK

498914 STICK

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm

434920 20

Plieninis liestukas Tipas 18/2

434900 18/2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2

498940 R2

Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm

434917 50

Plieninis liestukas Tipas 11/30

434900 11/30

Plieninis liestukas Tipas 18/1

434900 18/1

Kietlydinio liestukas Tipas 18/6

434910 18/6

Plieninis liestukas Tipas 39

434900 39

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Nulenkiamas liestukas	434912
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20

Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100