



Mažas indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434035 12,5
GTIN	7640125711646
Produktų klasė	46A

Aprašymas

Modelis:

Mažiausias skaitmeninis indikatorius (korpuso Ø 44 mm) su patentuota, indukcinė matavimo sistema. Baterijų veikimo trukmė > 3500 h. Platus diapazono funkcija: ABS ir santykinis režimas, PRESET. Su papildoma kregždės uodegos formos kreipiamąja kitoje pusėje.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Opto RS232 su 9 kontaktų serijine jungtimi ir kombinuotu išoriniu srovės šaltiniu Nr. 498951.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	19 mm
Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	0,5 – 0,9 N
Korpuso Ø	44 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434035-12,5>