

BENNING
Įtampos matuoklis DUSPOL[®], Prietaiso tipas: EXPERT

Užsakymo data

Užsakymo numeris	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Produktų klasė	47A

Aprašymas
Modelis:

Dvipolis įtampos matuoklis su VDE kontrolės ženklu. Smūgiams atsparus, dulkėms ir vandeniui nepralaidus korpusas, su guma dengtais paėmimo paviršiais. Įtampos rodmuo nuo 50 V veikia net ir išėmus baterijas ar joms išsekus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška). Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos ir poliškumo tikrinimui, **su apkrovos įjungimo funkcija (30 mA apsaugos nuo nuotėkio srovės aktyvinimas mygtuku)**. Leidžiama naudoti įtampai tikrinti **įrenginiuose iki 1000 V**. Tinka darbams fotoelektrinės energetikos / vėjo jėgainių ir hibridinių transporto priemonių srityse.

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Techninis aprašymas

Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
------------------------	------------------------------

Matavimo vietų apšvietimas	taip
Gamintojo pavadinimas	EXPERT
bekontaktis laido trūkimo detektorius	taip
Fazių tikrinimas	Šviesos diodas
Rodmenų diapazonas DC	12 - 1000 V
Rodmenų diapazonas AC	12 - 1000 V
Srovės pratekėjimo tikrinimas	garso / LED
Indikatorius	Šviesos diodas
Sukamojo lauko krypties tikrinimas	LED šviesos diodas
Poliškumo tikrinimas	Šviesos diodas
Vibruojamasis aliarmas	taip
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	I1
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
elektros izoliacija	VDE 1000 V
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------