

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434110 25
GTIN	7640125025668
Produktų klasė	46A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas aliuminio korpusas su dideliu ekranu, 11 mm aukščio skaitmenys. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje** paprastam matavimo verčių palyginimui. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. **Išankstinis matmenų nustatymas (Preset)** bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertės. Mygtukai individualiam funkcijų pasirinkimui. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,65 – 1,15 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Kalibravimas	C1

Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Korpuso Ø	59,5 mm
Korpuso storis	32,9 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,01 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 20 mm	434920 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40

Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos 25 mm	434212 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17

Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11