

Garant**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm, Matavimo intervalas: 12,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	434000 12,5
GTIN	4045197574701
Produktų klasė	41C

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu (12 mm), ryškiu LCD ekranu. Dėl Reference sistemos įjungus iškart galima matuoti. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, matavimo krypties pakeitimas, klaviatūros užraktas, automatinis išsijungimas Auto-Off (pasirinktinai). Vėl įsijungia pajudinus arba paspaudus mygtuką, atskaitos taškas bet kuriuo atveju išlieka. IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Laikrodinis indikatorius su ant mikrometrinio sraigto prisuktu aliuminio gaubtu ir alternatyviai montuojamu pakeliamu dangteliu. Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915, vielinis pakėlimo lynas Nr. 434930, duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	28 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,5 – 1 N
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Korpuso Ø	60 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 52
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Vielos kėliklis Ilgis 500 mm	434930 500
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Siūstuvai Tipas S4E	498966 S4E
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2

Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Nulenkiamas liestukas	434912
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Vielos kėliklis Ilgis 140 mm	434930 140
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Lenktas indikatorius laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3