

**Skaitmeninis indikatorius i-wi Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434312 25

GTIN

2050001058614

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Su **integruota radijo sistema i-wi** paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Korpuso storis	35 mm
Matavimo jėga	0,65–1,15 N
Korpuso \varnothing	58 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

023000 30

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm

023010 100

Priedai

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK

498914 STICK

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450

081560 CR2450

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK

498912 STICK