

BENNING**Bandiklis DUTEST pro, Prietaiso tipas: DUTESTPRO****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Didelės ir mažos varžos praėjos matavimas naudojant 3 pakopų šviesos diodų indikatorių ir garsų matavimo zirkelį. Įtampos ir poliškumo rodymas, vienpolis ir bekontaktis fazių matavimas. Galima nustatyti zirkelio garsumą (3 pakopos / IŠJ.) ir švietimo stiprumą (4 pakopos). Didelės galios šviesos diodų kišeninis žibintuvėlis.

Paskirtis:

Elektros laidų, įrenginių, prietaisų ir konstrukcinių dalių matavimas.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su 4 mm matavimo laidais, magnetiniu laikikliu ir dirželio segtuku.

Priedai pasirinktinai:

Baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Techninis aprašymas

Srovės pratekėjimo tikrinimas	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (zirkelis) kΩ
Poliškumo rodmuo	LED +/-

Praėjimo rodmuo	LED 3 pakopų
Pašalinės įtampos indikatorius AC/DC	6–400; impulsinis įspėjamasis garso signalas V
Gamintojo pavadinimas	DUTES PRO
vienpolis fazių matavimas	naudojant 4 mm matavimo laidą / bekontakčiu būdu detektoriumi
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Srovės ir laidininkų tikrintuvas

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---------------------------------------------------	------------