

BENNING**Įtampos matuoklis DUSPOL[®], Prietaiso tipas: DIGITAL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Įtampos nustatymas AC naudojant itin efektyvų metodą **True RMS**.

Dvipolis įtampos matuoklis su VDE kontrolės ženklu. Smūgiams atsparus, dulkėms ir vandeniui nepralaidus korpusas, su guma dengtais paėmimo paviršiais.

Įtampos rodmuo nuo 50 V veikia net ir išėmus baterijas ar joms išsekus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška). Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos ir poliškumo tikrinimui, **su apkrovos įjungimo funkcija (30 mA apsaugos nuo nuotėkio srovės aktyvinimas mygtuku)**. Leidžiama naudoti įtampai tikrinti **įrenginiuose iki 1000 V**. Tinka darbams fotoelektrinės energetikos / vėjo jėgainių ir hibridinių transporto priemonių srityse.

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Techninis aprašymas

Poliškumo tikrinimas	LCD
Rodmenų diapazonas DC	1 - 1200 V
Srovės pratekėjimo tikrinimas	garso / LED
Rodmenų diapazonas AC	1 - 1000 V
Vibruojamasis aliarmas	taip
Dažnio matavimas	1 - 1000 Hz
Varža	0,1 - 300 kΩ
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Sukamojo lauko krypties tikrinimas	LED šviesos diodas
Gamintojo pavadinimas	DIGITAL
Matavimo vietų apšvietimas	taip
bekontaktis laido trūkimo detektorius	taip
Fazių tikrinimas	Šviesos diodas
Diodas	0,3 - 2 V
Indikatorius	LCD (apšviestas) / LED
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	I1
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
elektros izoliacija	VDE 1000 V
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------

