



Mažas indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5IP mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Produktų klasė	46A

Aprašas

Aprašymas:

Mažiausias skaitmeninis indikatorius (korpuso Ø 44 mm) su patentuota, indukcinė matavimo sistema. Baterijų veikimo trukmė > 3500 h. Platus diapazono funkcija: ABS ir santykinis režimas, PRESET. Su papildoma kregždės uodegos formos kreipiamąja kitoje pusėje.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 2032.

Priedai:

Duomenų perdavimo kabelis Opto RS232 su 9 kontaktų serijine jungtimi ir kombinuotu išoriniu srovės šaltiniu Nr. 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

IP apsaugos klasė: IP 65

Kalibravimas: C1

Leistina paklaida: 0,005 mm

Matavimo jėga: 0,5 – 0,9 N

Jungiamojo antgalio Ø h6: 8 mm

Korpuso Ø: 44 mm
Korpuso storis: 19 mm

Techninis aprašymas

Korpuso storis	19 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,5 – 0,9 N
Korpuso Ø	44 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 maksimali matavimo amplitudė 12,5 mm	013210 12,5
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 maksimali matavimo amplitudė 12,5 mm	013250 12,5

Priedai

081560 CR2032

Tabletės formos baterija / speciali baterija Tarptautinis dydis CR2032

Prijungimo laidas Duplex Tipas R2	498951 R2
Prijungimo laidas Duplex Tipas USB2	498951 USB2
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Nulenkiamas liestukas	434912
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25

Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24

Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90