



Srovės ir laidumo tikrintuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473264
GTIN	4045197554277
Produktų klasė	42I

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas matuoklis stabiliam dviejų komponentų korpuse, vaizdo ir garso indikatoriai. Dėl krokodilinių gnybtų lengviau naudoti; su atskira indikacine lempute (raudona ir žalia) laidumui ir poliškumui matuoti dideliu atstumu; 250 V apsauga nuo viršįtampio.

Paskirtis:

Nuo įtampos atjungtų elektros laidų ir t. t. laidumo matavimas, puslaidininkinių konstrukcinių dalių, pvz.: diodų, tranzistorių ir t. t. poliškumo matavimas.

Standartas:

EN 61326-1:2013.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081551 dyd. 6LR61.

Techninis aprašymas

Srovės pratekėjimo tikrinimas	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
Apsauga nuo perkrovos	250 V
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081551 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Srovės ir laidininkų tikrintuvas