

**Mahr****Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434314 12,5   |
| GTIN             | 4059192014490 |
| Produktų klasė   | 43A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Absoliučioji funkcija:**

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

**Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

**Funkcija:**

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

## Techninis aprašymas

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Korpuso Ø                                      | 58 mm                       |
| Kalibravimas                                   | C1                          |
| Jungiamojo antgalio Ø h6                       | 8 mm                        |
| Matavimo jėga                                  | 0,65-0,90 N                 |
| Matavimo ribos (diapazonas)                    | 12,5 mm                     |
| Korpuso storis                                 | 35 mm                       |
| Padalos vertė, pasirenkama                     | 0,00002 in                  |
| Padalos vertė, pasirenkama                     | 0,0005 mm                   |
| IP apsaugos klasė                              | IP 42                       |
| Baterijų kiekis                                | 1                           |
| Įmontuotų baterijų Nr.                         | 081560 CR2450               |
| Maitinimas                                     | Baterijos                   |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,004 mm                    |
| Norma  | Gamykliniai standartai      |
| Padalos vertė, pasirenkama                     | mm / coliai                 |
| Sąsaja   | RS232C sąsaja               |
| Sąsaja   | Digimatic sąsaja            |
| Sąsaja   | RS232C sąsaja               |
| Matavimo verčių fiksavimas                     | MAHR Reference-Lock sistema |
| Matavimo prietaisai                            | skaitmeninis                |
| Produkto rūšis                                 | Indikatorius                |

## Paslaugos

|   |             |
|---|-------------|
| DAkS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023010 12,5 |
| KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm      | 023000 12,5 |

**Priedai**

|   |               |
|---|---------------|
| Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2              | 498940 D2     |
| Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2            | 498940 USB2   |
| Siųstuvas Tipas S4E   | 498966 S4E    |
| Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2              | 498940 R2     |
| Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas                        | 498975        |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450 | 081560 CR2450 |
| Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas                              | 498965        |