

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434320 25

GTIN

4059192014636

Produktų klasė

43A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Absoliučioji funkcija:** Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

**Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

**Dinaminės matavimo funkcijos (MAX / MIN):** apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.

**Funkcija:**

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

## Techninis aprašymas

Korpuso storis	35 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Korpuso Ø	58 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Matavimo jėga	0,65-1,15 N
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm

023000 30

023010 100

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis  
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo  
intervalas 100 mm

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16

Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Siūstuvai Tipas S4E	498966 S4E
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2