

## Mitutoyo

### Absoliutusias laikrodinis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

**Modelis:**

Nulinio taško nustatymas bet kurioje padėtyje, pvz., matavimo krypties pakeitimas. 20000 h nuolatinio veikimo su baterija.

**Funkcija:**

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

#### Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	$\leq 1,5$ N

Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Korpuso storis	27,5 mm
Korpuso Ø	59 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 40 mm	434920 40
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965

Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1

Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Nulenkiamas liestukas	434912
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25