



Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas Plus, Turinys: 5l



Užsakymo data

Užsakymo numeris

084260 5

GTIN

2050000966781

Produktų klasė

08J

Aprašymas

Modelis:

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.

Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas **sunkiai perpjaunamoms ir itin tvirtoms medžiagoms**, sunkiesiems aliuminio lydiniams ir spalvotiesiems metalams, be aminių.

Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

Koncentratui saugo nuo **rūdžių**, tausoja laką ir **yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

Paskirtis:

Universaliai tinka **visiems pjovimo darbams** (sukimui, frezavimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, **pjovimui**, šlifavimui). Būtni apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas. Įprastas **maišymo santykis 1: 20**, itin kietoms medžiagoms ir nerūdijančiajam plienui maišymo santykis nuo 1: 10 iki 1: 15.

Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą. Jos optimaliai suderintos su kitais Jokisch produktais (jokių lipnių likučių) ir gali būti naudojamos kaip hidraulinė ir transmisinė alyva.

Modelis: Kanistras
Talpa: 5 l

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Modelis | Kanistras |
| Spalva | šviesiai rud. |
| Kinematinė klampa | 93 mm ² /s |
| Laikymo temperatūra | 5 - 40 °C |
| Talpa | 5 l |
| Produkto rūšis | Aušinimo-tepimo priemonė |