

Garant**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm, Matavimo intervalas: 12,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	434010 12,5
GTIN	4045197503251
Produktų klasė	41C

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu (12 mm), ryškiu LCD ekranu. Dėl Reference sistemos įjungus iškart galima matuoti. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, matavimo krypties pakeitimas, klaviatūros užraktas, automatinis išsijungimas Auto-Off (pasirinktinai). Vėl įsijungia pajudinus arba paspaudus mygtuką, atskaitos taškas bet kuriuo atveju išlieka. Preset (išankstinis matmenų nustatymas). IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Laikrodinis indikatorius su ant mikrometrinio sraigto prisuktu aliuminio gaubtu ir alternatyviai montuojamu pakeliamu dangteliu. Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915, vielinis pakėlimo lynas Nr. 434930, duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,5 – 1 N
Korpuso Ø	60 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Kalibravimas	C1
Korpuso storis	28 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
IP apsaugos klasė	IP 52
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Siūstuvai Tipas S4E	498966 S4E
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Vielos kėliklis Ilgis 500 mm	434930 500
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50

Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Vielos kėliklis Ilgis 140 mm	434930 140